


Karşılıklı sensör alıcısı

OJE-FPKG/FO/0,15M/US



1 İşlevsiz buton



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 12
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200



Karşılıklı sensör alıcısı

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1200
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Alıcı
Algılama aralığı [m]	< 10
Aralık ayarlanabilir	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	968

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	40,55
Gövde	dikdörtgense
Boyutlar [mm]	35 x 24 x 11
Malzemeler	Gövde: ABS; sabitleme parçası: çinko döküm; LED pencere: SEPS; buton: SEPS
Mercek malzemesi	Cam
Lens hizalaması	Mercekleri önde

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
Elektronik kilit		evet

Aksesuarlar

Parçalar	Basit montaj parçası: 1, E20964
	Vidalar: 2 x M3 x 16
	yaylı pullar: 2
	Somunlar: 2

Açıklamalar

Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,15 m, PVC


Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: Hytrel 8068; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı



Karşılıklı sensör alıcısı

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Bağlantı



2

Teach

Şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

