


Karşılıklı sensör vericisi

OJS-OOKG/FO/AS



1 İşlevsiz buton



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 19
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Aşırı yük koruması	evet
--------------------	------

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 10
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	1000




Karşılıklı sensör vericisi

OJS-OOKG/FO/AS

Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	1773
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	26,95
Gövde	dikdörtgensel
Boyutlar [mm]	35 x 24 x 11
Malzemeler	Gövde: ABS; sabitleme parçası: çinko döküm; LED pencere: SEPS; buton: SEPS
Mercek malzemesi	Cam
Lens hizalaması	Mercekleri önde
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Çalışma 1 x LED, yeşil
Aksesuarlar	
Parçalar	Basit montaj parçası: 1, E20964
	Vidalar: 2 x M3 x 16
	yaylı pullar: 2
	Somunlar: 2
Açıklamalar	
Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Soketli: 1 x M8; kodlama: A	

OJ5108



Karşılıklı sensör vericisi

OJS-00KG/FO/AS

Bağlantı

