


Karşılıklı sensör vericisi

OJS-OOKG/SO/AS



1 İşlevsiz buton



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 19
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660

Çıkışlar

Aşırı yük koruması	evet
--------------------	------


İzleme aralığı

Verici / Alıcı		Verici
Algılama aralığı	[m]	< 10
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	1000



Karşılıklı sensör vericisi

OJS-OOKG/SO/AS

Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[yıl]	1764
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	26,75
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	35 x 11 x 24
Malzemeler		Gövde: ABS; LED pencere: SEPS; buton: SEPS
Mercek malzemesi		Cam
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar		Vidalar: 2
		yaylı pullar: 2
		Somunlar: 2
Açıklamalar		
Açıklamalar		besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x M8; kodlama: A		
		

Karşılıklı sensör vericisi

OJS-OOKG/SO/AS

Bağlantı

