


Karşılıklı sensör alıcısı

OJE-FPKG/SO/AS



1 buton



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 12
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1200



Karşılıklı sensör alıcısı


OJE-FPKG/SO/AS

Kısa devre koruması	evet	
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama	
Aşırı yük koruması	evet	
İzleme aralığı		
Verici / Alıcı	Alıcı	
Algılama aralığı [m]	< 10	
Aralık ayarlanabilir	evet	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60	
Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [yıl]	952	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	26,9	
Gövde	dikdörtgensel	
Boyutlar [mm]	35 x 11 x 24	
Malzemeler	Gövde: ABS; LED pencere: SEPS; buton: SEPS	
Mercek malzemesi	Cam	
Lens hizalaması	Mercekleri yanda	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
Elektronik kilit	evet	
Aksesuarlar		
Parçalar	Vidalar: 2	
	yaylı pullar: 2	
	Somunlar: 2	
Açıklamalar		
Açıklamalar	besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x M8; kodlama: A		
		

Karşılıklı sensör alıcısı

OJE-FPKG/SO/AS

Bağlantı



2

Teach

Şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

