


Karşılıklı sensör vericisi

OJS-OOKG/SO

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 İşlevsiz buton

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgense

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 19
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
----------------	--------



Karşılıklı sensör vericisi

OJS-00KG/SO

Algılama aralığı	[m]	< 10
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	1000
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekanik özellikleri

Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	35 x 11 x 24
Malzemeler		Gövde: ABS; LED pencere: SEPS; buton: SEPS
Mercek malzemesi		Cam
Lens hizalaması		Mercekleri yanda

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
----------	---------	----------------

Aksesuarlar

Parçalar		Vidalar: 2
		yaylı pullar: 2
		Somunlar: 2


Açıklamalar

Açıklamalar		besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
 BU = kahve rengi
 mavi