


Karşılıklı sensör alıcısı

OJE-FPKG/SO

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 buton

Ürün özellikleri

Gövde	dikdörtgenel
-------	--------------

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 12
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	1200
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet



Karşılıklı sensör alıcısı

OJE-FPKG/SO

İzleme aralığı		
Verici / Alıcı		Alıcı
Algılama aralığı [m]		< 10
Aralık ayarlanabilir		evet
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]		-25...60
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar [mm]		35 x 11 x 24
Malzemeler		Gövde: ABS; LED pencere: SEPS; buton: SEPS
Mercek malzemesi		Cam
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
Elektronik kilit		evet
Aksesuarlar		
Parçalar	Vidalar: 2	
	yaylı pullar: 2	
	Somunlar: 2	
Açıklamalar		
Açıklamalar		besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
Paket miktarı		1 adet


Karşılıklı sensör alıcısı

OJE-FPKG/SO

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Bağlantı



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
WH =	beyaz

Şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

