


Fiber optik amplifikatörü

OKF-FPKG/6M



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	30; ((24 V))
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	120
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]	0...0,12; (Karşılıklı sensör)
Mesafe [mm]	0...40; (Cisimden yansımali sensör)
Aralık ayarlanabilir	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65



Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Fiber optik amplifikatörü

OKF-FPKG/6M

MTTF	[yıl]	529
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	290
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	50 x 19 x 35
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		tornavida
		Vidalar: 2 x M4 x 25
		Rondelalar: 2
		yaylı pullar: 2
		Somunlar: 2
Açıklamalar		
Açıklamalar		Işık var anahtarlama karşılıklı fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar
		cisimden yansımali fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar
		Işık yok anahtarlama karşılıklı fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar
		cisimden yansımali fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
Bağlantı		



BN =
 BU =
 BK =
 WH =

Kablo renkleri :
 kahve rengi
 mavi
 siyah
 beyaz