


Fiber optik amplifikatörü

OKF-FNKG/6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OK5022

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgen

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...50 DC
Akım tüketimi [mA]	< 30; ((24 V))
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	120
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]	0...0,12; (Karşılıklı sensör)
Mesafe [mm]	0...40; (Cisimden yansımali sensör)
Aralık ayarlanabilir	evet

Çalışma Koşulları



Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
------------------------	----------



Fiber optik amplifikatörü

OKF-FNKG/6M

Koruma	IP 65	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF	[yıl]	529
Mekanik özellikleri		
Gövde	dikdörtgensel	
Boyutlar	[mm]	50 x 19 x 35
Malzemeler	PPO değiştirilmiş	
Lens hizalaması	Mercekleri yanda	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar	tornavida	
	Vidalar: 2 x M4 x 25	
	Rondelalar: 2	
	yaylı pullar: 2	
	Somunlar: 2	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Işık var anahtarlaması karşılıklı fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar	
	cisimden yansımali fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar	
	Işık yok anahtarlaması karşılıklı fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar	
	cisimden yansımali fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Bağlantı		



Kablo renkleri :

BN = kahve rengi

BU = mavi

BK = siyah

WH = beyaz