


Fiber optik amplifikatörü

OKF-FNKG/US-100-DNF



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	30; ((24 V))
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	120
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]	0...0,12; (Karşılıklı sensör)
Mesafe [mm]	0...40; (Cisimden yansımali sensör)
Aralık ayarlanabilir	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	529

Fiber optik amplifikatörü

OKF-FNKG/US-100-DNF

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	66
Gövde		dikdörtgenel
Boyutlar	[mm]	50 x 19 x 35
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Lens hizalaması		Mercekleri yanda

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı

Aksesuarlar		
Parçalar		tornavida
		Vidalar: 2 x M4 x 25
		Rondelalar: 2
		yaylı pullar: 2
		Somunlar: 2

Açıklamalar		
Açıklamalar		Işık var anahtarlama karşılıklı fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar cisimden yansımali fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar Işık yok anahtarlama karşılıklı fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar cisimden yansımali fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

