


Karşılıklı sensör vericisi

OLS-000A



1 İşlevsiz buton



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgensel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC/DC
Maks. güç tüketimi	[VA]	4
Koruma sınıfı		II
Ters kutuplama koruması		hayır
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Verici / Alıcı		Verici
Algılama aralığı	[m]	< 25
Aralık ayarlanabilir		hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	2500
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede



Karşılıklı sensör vericisi

OLS-000A

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF	[yıl]	316
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	163,5
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	75 x 27 x 62
Malzemeler		PA; PBT
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...1,5 mm ² ; Kablo kılıfı: Ø 4,5...10 mm; Kablo rekoru: M16 X 1,5		
Bağlantı		

