


Karşılıklı sensör alıcısı

OLE-FKOA



1 buton



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgen

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC/DC
Maks. güç tüketimi	[VA]	4
Koruma sınıfı		II
Ters kutuplama koruması		hayır
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Kontak akımı	250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	10
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	10
Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı


Verici / Alıcı	Alıcı
----------------	-------



Karşılıklı sensör alıcısı

OLE-FKOA

Algılama aralığı	[m]	< 25
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF	[yıl]	233
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	166,5
Gövde		dikdörtgen
Boyutlar	[mm]	75 x 27 x 62
Malzemeler		PA; PBT
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...1,5 mm ² ; Kablo kılıfı: Ø 4,5...10 mm; Kablo rekoru: M16 X 1,5		
Bağlantı		



şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

