


Karşılıklı sensör vericisi

OLS-00KG/US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O5S500 + E21122

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 İşlevsiz buton

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 22
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Aşırı gerilim koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 25
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	2500



Karşılıklı sensör vericisi

OLS-00KG/US-100

Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Gövde	dikdörtgensel	
Boyutlar	[mm]	75 x 27 x 62
Malzemeler	PA; PBT	
Mercek malzemesi	PMMA	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

