



Reflektörden yansımali sensör

OLP-FPKG/LS-400

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O5P500 + E21122

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtrelı
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 37
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı		PNP
Çıkış fonksiyonu		Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	100; (200 (...50 °C))
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	500
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet



Reflektörden yansımali sensör

OLP-FPKG/LS-400

İzleme aralığı		
Algılama aralığı	[m]	0,3...5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi	[m]	0,3...5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir		evet
Polarizasyon filtresi mevcut		evet
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	75 x 27 x 62
Malzemeler		PBT
Mercek malzemesi		PMMA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x 7/8"		