


Karşılıklı sensör vericisi

OMS-000W/LS-500



Alıcı alt mercekte
Verici üst mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	24...240 AC/DC
Maks. güç tüketimi	[VA]	6
Koruma sınıfı		II
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880
Ortalama ömür	[h]	100000
Servis ömrü için referans sıcaklığı	[°C]	25

Çıkışlar

Kısa devre koruması	hayır
---------------------	-------

İzleme aralığı

Verici / Alıcı		Verici
Algılama aralığı	[m]	< 50
Aralık ayarlanabilir		hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	320




Karşılıklı sensör vericisi

OMS-000W/LS-500

Işık hüzmesinin boyutları		Algılama aralığı	
Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı		[°C]	-25...40
Koruma		IP 67	
Mekanik özellikleri			
Ağırlık		[g]	187,787
Gövde		dikdörtgensel	
Boyutlar		[mm]	73 x 45 x 49
Malzemeler		ABS cam fiber takviyeli	
Mercek malzemesi		PMMA	
Lens hizalaması		Mercekleri yanda	
Gösterge / Kontroller			
Gösterge		Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar			
Paket miktarı		1 adet	

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A; Kilitleme: Alüminyum, şeffaf kaplama



Bağlantı

