


Karşılıklı sensör alıcısı

OME-FKOW/T/LS-500



Alıcı alt mercekte
Verici üst mercekte



Ürün özellikleri

Gövde dikdörtgensel

Uygulama

Fonksiyon prensibi Karşılıklı sensör

Elektriksel özellikleri

Frekans AC [Hz] 47...63

Çalışma gerilimi [V] 24...240 AC/DC

Maks. güç tüketimi [VA] 6

Koruma sınıfı II

Çıkışlar

Elektriksel yapı Röle

Çıkış fonksiyonu Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)

Kontak akımı 3A / 250 V AC

Anahtarlama frekansı AC [Hz] 10

Anahtarlama frekansı DC [Hz] 10

Kısa devre koruması hayır

Zaman fonksiyonu [s] 0 / 1 / 5 / 10 / 14

İzleme aralığı

Verici / Alıcı Alıcı

Algılama aralığı [m] < 50

Aralık ayarlanabilir evet



Karşılıklı sensör alıcısı

OME-FKOW/T/LS-500

Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	< 10
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...40
Koruma		IP 67
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	204,12
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	73 x 45 x 49
Malzemeler		ABS cam fiber takviyeli
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Güvensiz bölge	1 x LED, kırmızı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		

Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A; Kitleme: Alüminyum, şeffaf kaplama

