


Fiber optik amplifikatörü

OMF-FKOW/T/LS-500



Alıcı alt mercekte
Verici üst mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	24...240 AC/DC
Akım tüketimi	[mA]	26
Maks. güç tüketimi	[VA]	6
Koruma sınıfı		II
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660
Ortalama ömür	[h]	100000
Servis ömrü için referans sıcaklığı	[°C]	25

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Röle
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Kontak akımı	3A / 250 V AC
Anahtarlama frekansı AC	[Hz] 10
Anahtarlama frekansı DC	[Hz] 10
Kısa devre koruması	hayır
Zaman fonksiyonu	[s] 0 / 1 / 5 / 10 / 14




Fiber optik amplifikatörü

OMF-FKOW/T/LS-500

İzleme aralığı		
Algılama aralığı	[m]	< 0,6; (Karşılıklı sensör)
Mesafe	[mm]	< 175; (cisimden yansımali)
Aralık ayarlanabilir		evet
Tepki süresi		
Cevap verme zamanı	[s]	< 10
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...40
Koruma		IP 67
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	204
Gövde		dikdörtgense
Boyutlar	[mm]	73 x 45 x 49
Malzemeler		ABS cam fiber takviyeli
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		

Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A; Kilitleme: Alüminyum, şeffaf kaplama



Bağlantı

