


Karşılıklı sensör vericisi

OMS-OOKG/US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Alıcı alt mercekte
Verici üst mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 80
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 50
Aralık ayarlanabilir	hayır



Karşılıklı sensör vericisi

OMS-OOKG/US-100

Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	320
Işık hüzmesinin boyutları	Algılama aralığı

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...40
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
-----	----------------------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	68,039
Gövde	dikdörtgensel
Boyutlar [mm]	73 x 45 x 49
Malzemeler	ABS cam fiber takviyeli
Mercek malzemesi	PMMA

Gösterge / Kontroller


Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
----------	---------	----------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: Alüminyum, şeffaf kaplama



Bağlantı

