


Fiber optik amplifikatörü

OOF-FNKG/M16/KL6

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 DIN raya montaj



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgense

Uygulama

Sistem	Fonksiyon kontrol çıkışı
--------	--------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	12...36 DC
Akım tüketimi	[mA]	50; ((24 V))
Maks. güç tüketimi	[VA]	1,2
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	630

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
------------------	-----



Fiber optik amplifikatörü

OOF-FNKG/M16/KL6

Çıkış fonksiyonu		Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2
Fonksiyon kontrol çıkışı		evet
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü	[mA]	200
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	200
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	1000
Anahtarlama frekansı hakkında notlar	[Hz]	tipik
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet
Zaman fonksiyonu	[s]	0,001...0,1

İzleme aralığı

Algılama aralığı	[m]	< 3,8; (Karşılıklı sensör)
Mesafe	[mm]	0...300; (Cisimden yansımali sensör)
Aralık ayarlanabilir		evet

Yazılım / Programlama

Parametre ayar seçenekleri		otomatik ve elle anahtarlama noktası ayarı; sayısal fonksiyonlu AND, OR; ikinci anahtarlama noktası
----------------------------	--	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Koruma		IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	528,4
Gövde		dikdörtgense
Boyutlar	[mm]	76,5 x 92,4 x 70,7
Kanal sayısı		6
Fiber optik bağlantı		FE-11 / FT-11
Malzemeler		Gövde: ABS; gösterge penceresi: PMMA; LED pencere: SEPS; kapak: çinko döküm plastik kaplama (PA)
Lens hizalaması		Mercekleri yanda

Gösterge / Kontroller

Gösterge		LCD-grafik gösterge, göstergeyi 180° çevirmek mümkün dil seçimi (Almanca, İngilizce, Fransızca)
	Anahtarlama durumu	6 x LED, sarı
Elektronik kilit		evet

Aksesuarlar

Parçalar		ray: 1 x 81 mm, EN 60715
----------	--	--------------------------

Açıklamalar

Açıklamalar		besleme için cULus de "supply class 2" kaynak gerekir
-------------	--	---



Fiber optik amplifikatörü

OO5-FNKG/M16/KL6


Paket miktarı

1 adet


Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M16

Elektriksel bağlantı - Bağlantı



Bağlantı



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6

O

Fonksiyon kontrol çıkışı