



Cisimden yansımali sensör

OPT-FBOW/3L/TW3M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OM0010

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC
Akım tüketimi	[mA]	14; ((24 V))
Koruma sınıfı		II
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu		Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC	[V]	4
Yük akımı (Sürekli) AC	[mA]	350
Yük akımı (Anlık)	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	15
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır

İzleme aralığı

Mesafe	[mm]	< 3000; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)
--------	------	------------------------------------

**Cisimden yansımali sensör**

OPT-FBOW/3L/TW3M

Aralık ayarlanabilir		evet	
Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı		[°C]	-20...80
Koruma		IP 65	
Testler / Onaylar			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri			
Gövde		dikdörtgensel	
Boyutlar		[mm]	86 x 28 x 142
Malzemeler		PPO değiştirilmiş	
Mercek malzemesi		Cam	
Gösterge / Kontroller			
Gösterge		Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar			
Paket miktarı		1 adet	
Elektriksel bağlantı			
klemens: ...1,5 mm²			
Bağlantı			

