



Reflektörden yansımali sensör

OPR-FBOW/3L

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OA0104 veya OA0105

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC
Akım tüketimi	[mA]	14; ((24 V))
Koruma sınıfı		II
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu		Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC	[V]	4
Maks. kaçak akım	[mA]	6
Yük akımı (Sürekli) AC	[mA]	350
Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	15
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır

İzleme aralığı

Algılama aralığı	[m]	0,15...10; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
------------------	-----	--



Reflektörden yansımali sensör

OPR-FBOW/3L

Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi	[m]	0,15...10; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)	
Aralık ayarlanabilir		evet	
Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...80	
Koruma		IP 65	
Testler / Onaylar			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri			
Gövde		dikdörtgensel	
Boyutlar	[mm]	86 x 28 x 142	
Malzemeler		PPO değiştirilmiş	
Mercek malzemesi		Cam	
Gösterge / Kontroller			
Gösterge		Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar			
Paket miktarı		1 adet	
Elektriksel bağlantı			
klemens: ...1,5 mm²			
Bağlantı			

