


OR0002



Karşılıklı sensör alıcısı

ORE-V



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	Anahtarlama amfikatörüne bağlantı OV5012, OV0010
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	950

Çıkışlar

Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Alıcı
Algılama aralığı [m]	< 2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	49633
------------	-------



Karşılıklı sensör alıcısı

ORE-V

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	59
Gövde		dikdörtgenel
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Lens hizalaması		Mercekleri yanda

Aksesuarlar

Parçalar	Montaj parçası: 1, E20212
----------	---------------------------


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Bağlantı

WH =
screen =Kablo renkleri :
beyaz
ekran