


OR0003



Karşılıklı sensör vericisi

ORS-V



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	Anahtarlama amfikatörüne bağlantı OV5012, OV0010
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	950

Çıkışlar

Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [yıl]	57078



Karşılıklı sensör vericisi

ORS-V

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	59,5
Gövde	dikdörtgensel
Malzemeler	PPO değiştirilmiş
Lens hizalaması	Mercekleri yanda
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj parçası: 1, E20212
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Bağlantı	



RD = Kablo renkleri :
screen = kırmızı
ekran