


Karşılıklı sensör vericisi

ORS-V/6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OR0003

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	Anahtarlama amfikatörüne bağlantı OV5012, OV0010
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	950

Çıkışlar

Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 2

Çalışma Koşulları


Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
Koruma	IP 67



Karşılıklı sensör vericisi

ORS-V/6M

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[yıl]	57078
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,093
Gövde		dikdörtgensel
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj parçası: 1, E20212
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Bağlantı		



RD =
screen =

Kablo renkleri :
kırmızı
ekran