


Reflektörden yansımali sensör

ORR/ORT-V/6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OR0004

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	Anahtarlama amfikatörüne bağlantı OV5012, OV0010
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	950

Çıkışlar

Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m]	0,3...1; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Mesafe [mm]	< 200; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)

Çalışma Koşulları


Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
Koruma	IP 67



Reflektörden yansımali sensör

ORR/ORT-V/6M

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,141
Gövde		dikdörtgense
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj parçası: 1, E20212
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 6 m; 2 x 0,14 mm ²		
Bağlantı		



1 = Verici
 2 = Alıcı
 Kablo renkleri :
 RD = kırmızı
 WH = beyaz
 screen = ekran