


Karşılıklı sensör vericisi

ORS-V/6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgensel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Anahtarlama amfikatörüne bağlantı	evet
Anahtarlama amplifikatörleri	Anahtarlama amfikatörüne bağlantı OV5012, OV0010
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	950

Çıkışlar

Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekanik özellikleri

Gövde	dikdörtgensel
-------	---------------

OR0018



Karşılıklı sensör vericisi

ORS-V/6M

Boyutlar	[mm]	25 x 10 x 15
Malzemeler		PPO değiştirilmiş

Aksesuarlar

Parçalar	Montaj parçası: 1, E20212
----------	---------------------------


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 6 m; 1 x 0,14 mm²

Bağlantı



RD =
screen =

Kablo renkleri :
kırmızı
ekran