


Karşılıklı sensör vericisi

OSS-000A



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgensel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Frekans AC	[Hz]	47...63
Çalışma gerilimi	[V]	20...250 AC/DC
Akım tüketimi	[mA]	18
Koruma sınıfı		II
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Anahtarlama frekansı AC	[Hz]	25
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	100
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 20
Aralık ayarlanabilir	hayır



Karşılıklı sensör vericisi

OSS-000A

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF	[yıl]	1036
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	265
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	80 x 28 x 95
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		Cam
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj parçası: 1, E20210 tornavida
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...1,5 mm ² ; Kablo rekoru: M20 X 1,5		
Bağlantı		

