


## Karşılıklı sensör alıcısı

OSE-FBOA/T

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Zamanlayıcı potansiyometresi  
2 Hassasiyet ayar potansiyometresi  
Alıcı üst mercekte

## Ürün özellikleri

|       |               |
|-------|---------------|
| Gövde | dikdörtgensel |
|-------|---------------|

## Uygulama

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
|--------------------|-------------------|

## Elektriksel özellikleri

|                  |     |                |
|------------------|-----|----------------|
| Çalışma gerilimi | [V] | 20...250 AC/DC |
| Koruma sınıfı    |     | II             |

## Çıkışlar

| Çıkış fonksiyonu                            |      | Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir) |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC | [V]  | 10,5                                                |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC | [V]  | 10,5                                                |
| Minimum yük akımı                           | [mA] | 15                                                  |
| Maks. kaçak akım                            | [mA] | 5                                                   |
| Yük akımı (Sürekli) AC                      | [mA] | 250; (350 (...50 °C))                               |
| Yük akımı (Sürekli) DC                      | [mA] | 250; (350 (...50 °C))                               |
| Yük akımı (Anlık)                           | [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz)                              |
| Anahtarlama frekansı AC                     | [Hz] | 25                                                  |
| Anahtarlama frekansı DC                     | [Hz] | 40                                                  |
| Kısa devre koruması                         |      | hayır                                               |
| Aşırı yük koruması                          |      | hayır                                               |
| Zaman fonksiyonu                            | [s]  | 0,01...5                                            |



## Karşılıklı sensör alıcısı

OSE-FBOA/T

| İzleme aralığı                                              |                    |                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Verici / Alıcı                                              |                    | Alıcı                       |
| Algılama aralığı [m]                                        |                    | < 20                        |
| Aralık ayarlanabilir                                        |                    | evet                        |
| Çalışma Koşulları                                           |                    |                             |
| Çalışma sıcaklığı [°C]                                      |                    | -25...80                    |
| Koruma                                                      |                    | IP 65                       |
| Testler / Onaylar                                           |                    |                             |
| EMC                                                         | EN 60947-5-2       |                             |
|                                                             | EN 55011           | Sınıf B                     |
| Mekanik özellikleri                                         |                    |                             |
| Gövde                                                       |                    | dikdörtgenel                |
| Boyutlar [mm]                                               |                    | 80 x 28 x 95                |
| Malzemeler                                                  |                    | PPO değiştirilmiş           |
| Mercek malzemesi                                            |                    | Cam                         |
| Gösterge / Kontroller                                       |                    |                             |
| Gösterge                                                    | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı               |
| Aksesuarlar                                                 |                    |                             |
| Parçalar                                                    |                    | Montaj parçası<br>tornavida |
| Açıklamalar                                                 |                    |                             |
| Paket miktarı                                               |                    | 1 adet                      |
| Elektriksel bağlantı                                        |                    |                             |
| klemens: ...1,5 mm <sup>2</sup> ; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm |                    |                             |
| Bağlantı                                                    |                    |                             |

