




Karşılıklı sensör alıcısı

OSE-FPKG



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgensel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...55 DC
Akım tüketimi	[mA]	20; ((24 V))
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıklıta açık/Karanlıklıta açık; (programlanabilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	100
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet



Karşılıklı sensör alıcısı

OSE-FPKG

İzleme aralığı		
Verici / Alıcı		Alıcı
Algılama aralığı [m]		< 20
Aralık ayarlanabilir		evet
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]		-25...80
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF [yıl]		618
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]		274,5
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar [mm]		80 x 28 x 95
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		Cam
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj parçası: 1, E20210 tornavida
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...1,5 mm ² ; Kablo rekoru: M20 X 1,5		
Bağlantı		

