


## Karşılıklı sensör vericisi

OSS-00KG



## Ürün özellikleri

|              |               |
|--------------|---------------|
| Işık kaynağı | kızılötesi    |
| Gövde        | dikdörtgensel |

## Uygulama

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
|--------------------|-------------------|

### Elektriksel özellikleri

|                        |      |              |
|------------------------|------|--------------|
| Çalışma gerilimi       | [V]  | 10...55 DC   |
| Akım tüketimi          | [mA] | 20; ((24 V)) |
| Koruma sınıfı          |      | II           |
| Ters polarite koruması |      | evet         |
| Işık kaynağı           |      | kızılötesi   |
| Dalga boyu             | [nm] | 880          |

**izleme aralığı**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Verici / Alıcı       | Verici |
| Algılama aralığı [m] | < 20   |
| Aralık ayarlanabilir | evet   |

## Çalışma Koşulları

|                   |      |          |
|-------------------|------|----------|
| Çalışma sıcaklığı | [°C] | -25...80 |
| Koruma            |      | IP 65    |

## Testler / Onaylar

|            |              |
|------------|--------------|
| EMC        | EN 60947-5-2 |
| MTTF [yıl] | 1801         |

## Karşılıklı sensör vericisi

OSS-00KG

## Mekanik özellikleri

|                  |      |                   |
|------------------|------|-------------------|
| Ağırlık          | [g]  | 264               |
| Gövde            |      | dikdörtgenel      |
| Boyutlar         | [mm] | 80 x 28 x 95      |
| Malzemeler       |      | PPO değiştirilmiş |
| Mercek malzemesi |      | Cam               |
| Lens hizalaması  |      | Mercekleri yanda  |

## Gösterge / Kontroller

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| Gösterge | Çalışma | 1 x LED, sarı |
|----------|---------|---------------|

## Aksesuarlar

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Parçalar | Montaj parçası: 1, E20210<br>tornavida |
|----------|----------------------------------------|

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Elektriksel bağlantı

klemens: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Kablo rekoru: M20 X 1,5

## Bağlantı

