


Cisimden yansımali sensör

OST-FNKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OA5108

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Zamanlayıcı potansiyometresi
 2 Hassasiyet ayar potansiyometresi
 Alıcı üst mercekte
 Verici alt mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	30; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	100
Kısa devre koruması	evet

Cisimden yansımali sensör

OST-FNKG

Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet
İzleme aralığı	
Mesafe [mm]	< 1000; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)
Aralık ayarlanabilir	evet
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 65
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 Sınıf B
Mekanik özellikleri	
Gövde	dikdörtgensel
Boyutlar [mm]	80 x 28 x 95
Malzemeler	PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi	Cam
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj parçası tornavida
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
klemens: ...1,5 mm ² ; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm	
Bağlantı	

