


Reflektörden yansımali sensör

OSR-FNKG/T

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Zamanlayıcı potansiyometresi
2 Hassasiyet ayar potansiyometresi
Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	30; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	950

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	40
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet
Zaman fonksiyonu [s]	0,01...5

Reflektörden yansımali sensör

OSR-FNKG/T

İzleme aralığı		
Algılama aralığı	[m]	< 10; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir		evet
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgense
Boyutlar	[mm]	80 x 28 x 95
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		Cam
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj parçası tornavida
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...1,5 mm ²		
Bağlantı		

