


## Cisimden yansımali sensör

OSN-FPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Hassasiyet ayar potansiyometresi  
Alıcı üst mercekte  
Verici alt mercekte



## Ürün özellikleri

|              |              |
|--------------|--------------|
| Işık kaynağı | kızılötesi   |
| Gövde        | dikdörtgenel |

## Uygulama

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Sistem             | Kısa algılama mesafesi    |
| Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımali sensör |

## Elektriksel özellikleri

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Çalışma gerilimi [V]   | 10...55 DC   |
| Akım tüketimi [mA]     | 30; ((24 V)) |
| Koruma sınıfı          | II           |
| Ters polarite koruması | evet         |
| Işık kaynağı           | kızılötesi   |
| Dalga boyu [nm]        | 880          |

## Çıkışlar

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Elektriksel yapı                                | PNP                                             |
| Çıkış fonksiyonu                                | Işıқта açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5                                             |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                     | 250                                             |
| Anahtarlama frekansı DC [Hz]                    | 100                                             |
| Kısa devre koruması                             | evet                                            |



## Cisimden yansımali sensör

OSN-FPKG

|                                              |                                        |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Kısa devre korumasının cinsi                 | çıkış tarama                           |               |
| Aşırı yük koruması                           | evet                                   |               |
| İzleme aralığı                               |                                        |               |
| Mesafe [mm]                                  | < 220; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)      |               |
| Kısa algılama mesafesi                       | evet                                   |               |
| Çalışma Koşulları                            |                                        |               |
| Çalışma sıcaklığı [°C]                       | -25...80                               |               |
| Koruma                                       | IP 65                                  |               |
| Testler / Onaylar                            |                                        |               |
| EMC                                          | EN 60947-5-2                           |               |
| Mekanik özellikleri                          |                                        |               |
| Ağırlık [g]                                  | 0,27                                   |               |
| Gövde                                        | dikdörtgensel                          |               |
| Boyutlar [mm]                                | 80 x 28 x 95                           |               |
| Malzemeler                                   | PPO değiştirilmiş                      |               |
| Mercek malzemesi                             | Cam                                    |               |
| Lens hizalaması                              | Mercekleri yanda                       |               |
| Gösterge / Kontroller                        |                                        |               |
| Gösterge                                     | Anahtarlama durumu                     | 1 x LED, sarı |
| Aksesuarlar                                  |                                        |               |
| Parçalar                                     | Montaj parçası: 1, E20210<br>tornavida |               |
| Açıklamalar                                  |                                        |               |
| Paket miktarı                                | 1 adet                                 |               |
| Elektriksel bağlantı                         |                                        |               |
| klemens: ...1,5 mm²; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |                                        |               |
| Bağlantı                                     |                                        |               |

