


Reflektörden yansımali sensör

OSP-FNKG/T

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Zamanlayıcı potansiyometresi
 2 Hassasiyet ayar potansiyometresi
 Alıcı üst mercekte
 Verici alt mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...55 DC
Akım tüketimi	[mA]	25; ((24 V))
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı		NPN
Çıkış fonksiyonu		Işıklı açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	250
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	40
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet



Reflektörden yansımali sensör

OSP-FNKG/T

Zaman fonksiyonu	[s]	0,01...5
İzleme aralığı		
Algılama aralığı	[m]	< 6; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir		evet
Polarizasyon filtresi mevcut		evet
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	80 x 28 x 95
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		Cam
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj parçası tornavida
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
klemens: ...1,5 mm ²		
Bağlantı		

