


Karşılıklı sensör vericisi

OTS-00KG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O5S501

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Potansiyometre
Alt ve üst mercede bir verici diyet

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgözel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	20; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 10
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	524


OT5005



Karşılıklı sensör vericisi

OTS-00KG

Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	0,188
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	75 x 19 x 30
Malzemeler		PBT
Mercek malzemesi		PMMA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Parçalar	Montaj parçası: 1, E20441 tornavida	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²		
Bağlantı		



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BU = mavi