


Karşılıklı sensör vericisi

OTS-00KG/24V/6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OT5008

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



- 1 Potansiyometre
Alt ve üst mercekte bir verici diyet

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgen

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	18...36 DC
Akım tüketimi [mA]	20; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 10
Aralık ayarlanabilir	hayır


OT5033



Karşılıklı sensör vericisi

OTS-OOKG/24V/6M

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...50
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	75 x 19 x 30
Malzemeler		PBT
Mercek malzemesi		PMMA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Bağlantı		



BN =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi