


Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OTH-CPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: O5H503 + E21085

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Alıcı alt mercekte
Verici üst mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Arka fon bastırmalı
Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 60
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		kızılötesi
Dalga boyu	[nm]	950

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	eşlenik



Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OTH-CPKG

Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	2,9
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	100
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	700
Kısa devre koruması		evet
Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama
Aşırı yük koruması		evet

İzleme aralığı		
Mesafe	[mm]	50...700; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma)
Aralık ayarlanabilir		evet
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	35
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede
Arka fon bastırması mevcut		evet

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...60
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	220
Gövde		dikdörtgen
Boyutlar	[mm]	75,5 x 17 x 33,5
Malzemeler		ABS
Mercek malzemesi		PMMA
Lens hizalaması		Mercekleri yanda

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar		
Parçalar	Montaj parçası: 1	tornavida

Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet


Geri plan bastırmalı cisimden yansımali sensörler

OTH-CPKG

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Bağlantı



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz