


Fiber optik amplifikatörü

OUF-HNKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	35; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	Işık var anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	100
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]	< 0,12; (Karşılıklı sensör)
Mesafe [mm]	< 40; (Cisimden yansımali sensör)
Aralık ayarlanabilir	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	0,151
-------------	-------



Fiber optik amplifikatörü

OUF-HNKG

Gövde	dikdörtgensel
Boyutlar [mm]	28 x 16 x 56
Malzemeler	PPO değiştirilmiş

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Aksesuarlar

Parçalar	Montaj parçası: 1, E20211
	tornavida


Açıklamalar

Açıklamalar	Işık var anahtarlama karşılıklı fiber optikler için normalde kapalı çıkış fonksiyonuna uyar cisimden yansımali fiber optikler için normalde açık çıkış fonksiyonuna uyar
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Bağlantı



BN =	Kablo renkleri : kahve rengi
BU =	mavi
BK =	siyah

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

