


Karşılıklı sensör vericisi

OUS-00KG



Alt ve üst mercekte bir verici diyot



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	20; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 6
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	734
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF [yıl]	1801	



Karşılıklı sensör vericisi

OUS-00KG

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	138
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	28 x 16 x 51
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		Cam
Lens hizalaması		Mercekleri yanda


Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, sarı

Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj parçası: 1, E20211

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı	
Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²	

Bağlantı	
----------	--



BN =
BU =
BK =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi
siyah