


Karşılıklı sensör alıcısı

OUE-DNKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Alıcı üst mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	20; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	950

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	Işık yok anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	140
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Alıcı
Algılama aralığı [m]	< 6
Aralık ayarlanabilir	evet

Çalışma Koşulları


Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67



Karşılıklı sensör alıcısı

OUE-DNKG

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]		0,148
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar [mm]		28 x 16 x 51
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		Cam
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj parçası: 1, E20211
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Bağlantı		



BN = Kablo renkleri :
 BU = kahve rengi
 BK = mavi
 BK = siyah

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

