



Karşılıklı sensör vericisi

OUS-00KG/6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OU5045

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Alt ve üst mercekte bir verici diyor



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgen

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	20; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Verici / Alıcı	Verici
Algılama aralığı [m]	< 6
Aralık ayarlanabilir	hayır
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	734
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede

Çalışma Koşulları


Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67



Karşılıklı sensör vericisi

OUS-00KG/6M

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF [yıl]		1801
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]		0,258
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar [mm]		28 x 16 x 51
Malzemeler		PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi		Cam
Lens hizalaması		Mercekleri yanda
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj parçası: 1, E20211
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Bağlantı		



BN = Kablo renkleri :
 kahve rengi
 BU = mavi
 BK = siyah