



Cisimden yansımali sensör

OUN-HPKG/6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OU5069

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte



Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Kısa algılama mesafesi
Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Akım tüketimi [mA]	35; ((24 V))
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	880

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işık var anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	160
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet


İzleme aralığı

Mesafe [mm]	20...40; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	20

**Cisimden yansımali sensör**

OUN-HPKG/6M

Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede
Kısa algılama mesafesi	evet
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	295
Gövde	dikdörtgensel
Boyutlar [mm]	28 x 16 x 51
Malzemeler	PPO değiştirilmiş
Mercek malzemesi	Cam
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj parçası: 1, E20211
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı	
Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²	
Bağlantı	



Kablo renkleri :
BN = kahve rengi
BU = mavi
BK = siyah



Cisimden yansımali sensör

OUN-HPKG/6M

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiğı

