


Reflektörden yansımali sensör

OUR-DXOG/S 4- Leiter

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Alıcı üst mercekte
Verici alt mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	kızılötesi
Gövde	dikdörtgensel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör
--------------------	-------------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 20
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	kızılötesi
Dalga boyu [nm]	950

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	ışık yok anahtarlama
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2; ((PNP) / < 1 (NPN))
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	160
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]	< 3; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Aralık ayarlanabilir	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67


Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

**Reflektörden yansımali sensör**

OUR-DXOG/S 4- Leiter

Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	28 x 16 x 51
Malzemeler		PPE değiştirilmiş
Mercek malzemesi		Cam
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj parçası
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
Bağlantı		



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz