


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

**Elektriksel özellikleri**

Çalışma gerilimi	[V]	10...55 DC
Akım tüketimi	[mA]	40; (24 V)

Çıkışlar

Toplam çıkış sayısı	1
Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Anahtarlama frekansı DC	[Hz] 100

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	0...70
Koruma		IP 40
Koruma sınıfları		IP 20

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	135,5
Gövde		DIN raya montaj için gövde
Malzemeler		PBT

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, kırmızı
	ayarlama yardımcısı	1 x LED, sarı


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

klemens: 12 x ...2,5 mm²

Bağlantı



1	Bloklama sinyali
2	Verici
3	Alıcı
4	Çıkış fonksiyonu
OUT	Transistör çıkışı