


Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWF-5000-ABOA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: TW7011 + E35061 + E35065

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Gövde

Silindirik

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

20...250 AC/DC

Ters kutuplama koruması

hayır

Çıkışlar

Maks. anahtarlama çıkışı
gerilim düşmesi DC

[V]

10,5

Maks. anahtarlama çıkışı
gerilim düşmesi AC

[V]

10,5

Minimum yük akımı

[mA]

15

Maks. kaçak akım

[mA]

7

Yük akımı (Sürekli) AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Yük akımı (Sürekli) DC

[mA]

50

Yük akımı (Anlık)

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Anahtarlama frekansı AC

[Hz]

20



Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWF-5000-ABOA

Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	25
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır

İzleme aralığı

Algılama aralığı histerezi	[%]	1...15
----------------------------	-----	--------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Koruma		IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Gövde		Silindirik
Boyutlar	[mm]	Ø 58 / L = 129
Malzemeler		Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Mercek malzemesi		Cam

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Aksesuarlar

Parçalar		Alüminyum kılıflı fiberoptik
----------	--	------------------------------

Açıklamalar

Açıklamalar		Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı


Soketli: 1 x 7/8"



Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWF-5000-ABOA

Bağlantı



Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A hızlı işleyen