


Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWL-3506-ABOA

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: TW7001 + E35065

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri


Gövde	Silindirik
Elektriksel özellikleri	
Çalışma gerilimi [V]	20...250 AC/DC
Ters kutuplama koruması	hayır
Çıkışlar	
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	10,5
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V]	10,5
Minimum yük akımı [mA]	15
Maks. kaçak akım [mA]	7
Yük akımı (Sürekli) AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	50
Yük akımı (Anlık) [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	20
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	25
Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır
İzleme aralığı	
Algılama aralığı histerezisi [%]	1...15




Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWL-3506-ABOA

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...60
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Gövde		Silindirik
Boyutlar	[mm]	Ø 58 / L = 200
Malzemeler		Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Mercek malzemesi		Cam
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar		
Açıklamalar	Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.	
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Soketli: 1 x 7/8"		



Bağlantı



Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A hızlı işleyen