


Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWS-7520-ABOA



Ürün özellikleri

Gövde

Silindirik

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

20...250 AC/DC

Ters kutuplama koruması

hayır

Çıkışlar

Maks. anahtarlama çıkışı
gerilim düşmesi DC

[V]

10,5

Maks. anahtarlama çıkışı
gerilim düşmesi AC

[V]

10,5

Minimum yük akımı

[mA]

15

Maks. kaçak akım

[mA]

7

Yük akımı (Sürekli) AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Yük akımı (Sürekli) DC

[mA]

50

Yük akımı (Anlık)

[mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Anahtarlama frekansı AC

[Hz]

20

Anahtarlama frekansı DC

[Hz]

25

Kısa devre koruması

hayır

Aşırı yük koruması

hayır

İzleme aralığı

Algılama aralığı histerezi

[%]

1...15

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...60

Koruma

IP 65

Testler / Onaylar

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

Sınıf B

Kızılötesi sıcaklık sensörü

OWS-7520-ABOA

Mekanik özellikleri

Gövde	Silindirik
Boyutlar [mm]	Ø 58 / L = 150
Malzemeler	Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Mercek malzemesi	Cam

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Açıklamalar


Açıklamalar	Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x 7/8"



Bağlantı



Not : IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A hızlı işleyen