


Cisimden yansımali sensör

c

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OJ5000

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Verici alt mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	35; ((36 V))
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıқта açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	250
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Mesafe [mm]	1...150; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	15

OW1002




Cisimden yansımali sensör

c



Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma	IP 65	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Mekanik özellikleri		
Gövde	dikdörtgensel	
Boyutlar	[mm]	36 x 60 x 10
Malzemeler	ABS cam fiber takviyeli	
Mercek malzemesi	PMMA	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Bağlantı





şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiği

