


Reflektörden yansımali sensör

OWP-FPKG/AS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OJ5104

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Verici alt mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	35; ((36 V))
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	250
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama aralığı [m]	0,1...1,5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
----------------------	--

Reflektörden yansımali sensör

OWP-FPKG/AS

Maks. ışık hüzmesi çapı [mm]	120
Işık hüzmesinin boyutları	maksimum mesafede
Polarizasyon filtresi mevcut	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Koruma	IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri

Gövde	dikdörtgensel
Boyutlar [mm]	36 x 60 x 10
Malzemeler	ABS cam fiber takviyeli
Mercek malzemesi	PMMA

Gösterge / Kontroller


Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı

Açıklamalar



Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Bağlantı





Reflektörden yansımali sensör

OWP-FPKG/AS

şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiğı

