


Reflektörden yansımali sensör

OWP-FPKG/0,1M/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OJ5063

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Verici alt mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Sistem	Polarizasyon filtreli
Fonksiyon prensibi	Reflektörden yansımali sensör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	35; ((36 V))
Ters polarite koruması	evet
Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Dalga boyu [nm]	660

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Işıktaki açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	250
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

OW1006



Reflektörden yansımali sensör

OWP-FPKG/0,1M/US

İzleme aralığı		
Algılama aralığı	[m]	0,1...1,5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005)
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	120
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede
Polarizasyon filtresi mevcut		evet

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgensel
Boyutlar	[mm]	36 x 60 x 10
Malzemeler		ABS cam fiber takviyeli
Mercek malzemesi		PMMA

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
	Fonksiyon	1 x LED, kırmızı

Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,1 m, PVC



Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Reflektörden yansımali sensör

OWP-FPKG/0,1M/US

Bağlantı



şemalar ve grafikler

aşırı kazanç grafiğı

