


Karşılıklı sensör vericisi

OWS-00KG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: OJ5008

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Verici alt mercekte

Ürün özellikleri

Işık kaynağı	Kırmızı ışık
Gövde	dikdörtgenel

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
--------------------	-------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
Akım tüketimi	[mA]	15; ((36 V))
Ters polarite koruması		evet
Işık kaynağı		Kırmızı ışık
Dalga boyu	[nm]	660

Çıkışlar

Aşırı yük koruması	evet
--------------------	------

İzleme aralığı

Verici / Alıcı		Verici
Algılama aralığı	[m]	< 4
Maks. ışık hüzmesi çapı	[mm]	320
Işık hüzmesinin boyutları		maksimum mesafede

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...60
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B


OW1007



Karşılıklı sensör vericisi

OWS-OOKG

Mekanik özellikleri		
Gövde		dikdörtgenel
Boyutlar	[mm]	36 x 60 x 10
Malzemeler		ABS cam fiber takviyeli
Mercek malzemesi		PMMA
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²		
Bağlantı		



BN =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi